



KXA02LH



Klema za fazu 6mm², 1000V/41A, na vijak

Tehničke karakteristike

Električna struja

Nazivna struja 41 A

Dimenzije

Visina 53,50 mm

Širina 48 mm

Dubina 8 mm

Instalacija, montaža

Montiranje na DIN šina

Veza

Presjek fleksibilnog vodiča 0.5 - 6 mm²

Presjek krutog provodnika 0.5 - 6 mm²

Materijali

Boja Siva

Materijal Poliamid (PA)

Povezivost

Vrsta veze Vijčana stezaljka

Održivost

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da