



LFS400600VERZ

tehalit.LFS Kanał stalowy 40x60mm, ocynk

Właściwości techniczne

Wymiary

Wysokość	40 mm
Szerokość	60 mm
Długość	2000 mm
Wewnętrzny przekrój poprzeczny	1700 - 1700 mm ²

Pojemność

Maks. liczba kabli (Ø11mm, wypełnienie 50%, bez urządzeń)	7
---	---

Materiały

Materiał	Stal
Obróbka	Ocynkowany
Kolor	Ocynkowane

Bezpieczeństwo

Odporność na uderzenie IK	IK08
Klasa ochrony przed wnikaniem (IP)	IP30

Normy

Nadaje się do integralności funkcjonalnej zgodnie z DIN4102-12	Tak
--	-----

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-5 - 90 °C
-------------------------	------------

Łączność

Akcesoria łączeniowe	Łącznik podstawy jest osobnym elementem
----------------------	---

Sprzęt

Liczba przegród	0
Liczba przegród	1 - 1
Liczba partycji z możliwością połączenia wtykowego	0
Zacisk mocujący linkę w zestawie	Tak
Z folią ochronną	Nie

Zrównoważony rozwój

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH - bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak

Ilustracje | Rysunki

