



LFS400600VERZ



**Matarkanal LFS 40x60mm, stål, Förzinkad**

**Tekniska egenskaper**

**Dimensioner**

Höjd	40 mm
Bredd	60 mm
Längd	2000 mm
Inre area	1700 - 1700 mm <sup>2</sup>

**Kapacitet**

Max. Antal kablar (Ø11mm, 50 % fyllnad, utan apparater)	7
---	---

**Material**

Material	Stål
Behandling	Förzinkad
Färg	Zink

**Säkerhet**

Slagtålighet IK	IK08
Kapslingsklass (IP)	IP30

**Standarder**

Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12	Ja
--	----

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-5 - 90 °C
------------------	------------

**Anslutning**

Skarv	Kopplingar som separat referens
-------	---------------------------------

**Utrustning**

Antal partitioner	0
Antal fack	1 - 1
Antal anslutbara mellanväggar	0
Kabelhållare medföljer	Ja
Med skyddsfilm	Nej

**Hållbarhet**

Halogenfri	Ja
REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja

**Illustrationer | teckningar**

