



MZ205

Bobine manque tension 48V DC

Caractéristiques techniques

Puissance

Consommation à l'appel 2,40 VA

Conditions d'utilisation

Température de service -25 - 60 °C

Tension

Tension circuit de commande en CA 0 - 0 V

Tension de commande en CC 48 - 48 V

Tension nominale d'isolement U_i 4000 V

Type de tension d'alimentation DC

Fonctions

Temporisé No

Dimensions

Largeur 17,50 mm

Profondeur 68 mm

Durabilité

Conforme à la directive RoHS Oui

Illustrations | dessins

