



MZ205

Bobina de mínima tensión para interruptores automáticos series M/N/HM/ML, 48V DC

Características técnicas

Potencia

Consumo de arranque	2,40 VA
---------------------	---------

Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 60 °C
-------------------------------	-------------

Tensión

Tensión circuito de mando en AC	0 - 0 V
Tensión circuito de mando en DC	48 - 48 V
Tensión asignada de aislamiento U_i	4000 V
Tipo de alimentación de tensión	DC

Funciones

Retardado	No
-----------	----

Dimensiones

Anchura	17,50 mm
Profundidad	68 mm

Sostenibilidad

Conforme RoHS	Sí
---------------	----

Ilustraciones e imágenes

