



MZ205

Bobina minima tensione 48V in corrente continua 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto	2,40 VA
--------------------------------	---------

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio	-25 - 60 °C
-------------------------	-------------

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC	0 - 0 V
------------------------	---------

Tensione di comando DC	48 - 48 V
------------------------	-----------

Tensione di isolamento nominale Ui	4000 V
------------------------------------	--------

Tipo di tensione di alimentazione	DC
-----------------------------------	----

Funzioni

Ritardato	No
-----------	----

Serie

Larghezza	17,50 mm
-----------	----------

Profondità	68 mm
------------	-------

Sostenibilità

Conformità ROHS	Si
-----------------	----

Illustrazioni | Disegni

