




MZ205

Wywalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 48VDC

Właściwości techniczne

Moc

Maksymalna moc pobierana	2,40 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 60 °C
-------------------------	-------------

Napięcie

Napięcie sterowania AC	0 - 0 V
Napięcie sterowania DC	48 - 48 V
Napięcie znamionowe izolacji Ui	4000 V
Typ napięcia zasilania	DC

Funkcje

Zwłoczny	Nie
----------	-----

Wymiary

Szerokość	17,50 mm
Głębokość	68 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

