




MZ205

Wykwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 48VDC

Właściwości techniczne

Moc

Maksymalna moc pobierana 2,40 VA

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy -25 - 60 °C

Napięcie

Napięcie sterowania AC 0 - 0 V

Napięcie sterowania DC 48 - 48 V

Napięcie znamionowe izolacji U_i 4000 V

Typ napięcia zasilania DC

Funkcje

Zwłoczny Nie

Wymiary

Szerokość 17,50 mm

Głębokość 68 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS Tak

Ilustracje | Rysunki

