



MZ205

Podnaponski okidač 48V DC

Tehničke karakteristike

Snaga

Potezna snaga 2,40 VA

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 60 °C

Napon

Upravljački napon AC 0 - 0 V

Upravljački napon DC 48 - 48 V

Nazivni izolacijski napon U_i 4000 V

Vrsta napajanja DC

Funkcije

Odgodeno Ne

Dimenzije

Širina 17,50 mm

Dubina 68 mm

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da

Ilustracije / crteži

