



MZ205

Podpěťová spoušť 48V DC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládní 2,40 VA

Podmínky použití

Provozní teplota -25 - 60 °C

Napětí

Ovládací napětí AC 0 - 0 V

Ovládací napětí DC 48 - 48 V

Jmenovité izolační napětí 4000 V

Typ napájecího napětí DC

Funkce

Opožděné Ne

Rozměry

Šířka 17,50 mm

Hloubka 68 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS Ano

Ilustrace a výkresy

