




MZ205

Podpěťová spoušť 48V DC

Technické vlastnosti

Výkon

Spotřeba při ovládání	2,40 VA
-----------------------	---------

Podmínky použití

Provozní teplota	-25 - 60 °C
------------------	-------------

Napětí

Ovládací napětí AC	0 - 0 V
Ovládací napětí DC	48 - 48 V
Jmenovité izolační napětí	4000 V
Typ napájecího napětí	DC

Funkce

Opožděné	Ne
----------	----

Rozměry

Šířka	17,50 mm
Hloubka	68 mm

Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----

Ilustrace a výkresy

