



MZ205

Underspanningsutlösare, Märkspänning: 230 VAC. Till minibrytare & JFB 10kA

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström 2,40 VA

Användningsförhållanden

Drifttemperatur -25 - 60 °C

Spänning

Styrspänning AC 0 - 0 V

Styrspänning DC 48 - 48 V

Nominell isolationsspänning U_i 4000 V

Typ av matarspänning DC

Funktioner

Fördröjd Nej

Dimensioner

Bredd 17,50 mm

Djup 68 mm

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja

Illustrationer | teckningar

