




MZ205

Underspanningsutlösare, Märkspänning: 230 VAC. Till minibrytare & JFB 10kA

Tekniska egenskaper

Ström

Absorberad startström	2,40 VA
-----------------------	---------

Användningsförhållanden

Drifttemperatur	-25 - 60 °C
-----------------	-------------

Spänning

Styrspänning AC	0 - 0 V
-----------------	---------

Styrspänning DC	48 - 48 V
-----------------	-----------

Nominell isolationsspänning U_i	4000 V
-----------------------------------	--------

Typ av matarspänning	DC
----------------------	----

Funktioner

Fördröjd	Nej
----------	-----

Dimensioner

Bredd	17,50 mm
-------	----------

Djup	68 mm
------	-------

Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse	Ja
-----------------------	----

Illustrationer | teckningar

