



MZ206

Bobina minima tensione 230V in corrente alternata 1 modulo DIN

Caratteristiche tecniche

Potenza

Assorbimento potenza di spunto 3,50 VA

Condizioni d'uso

Temperatura d'esercizio -25 - 60 °C

Condizioni di impiego

Tensione di comando AC 230 - 230 V

Tensione di comando DC 0 - 0 V

Tensione di isolamento nominale U_i 4000 V

Tipo di tensione di alimentazione AC

Funzioni

Ritardato No

Serie

Larghezza 17,50 mm

Profondità 68 mm

Sostenibilità

Conformità ROHS Sì

Illustrazioni | Disegni

