



MZ206

Wyzwalacz podnapięciowy do MCB, RCCB, RCBO 230VAC

Właściwości techniczne

Moc

Maksymalna moc pobierana	3,50 VA
Całkowite straty mocy dla prądu znamionowego	2 W

Warunki użytkowania

Zakres temperatur pracy	-25 - 60 °C
-------------------------	-------------

Napięcie

Napięcie sterowania AC	230 - 230 V
Napięcie sterowania DC	0 - 0 V
Napięcie znamionowe izolacji U_i	4000 V
Typ napięcia zasilania	AC

Funkcje

Zwłoczny	Nie
----------	-----

Wymiary

Szerokość	17,50 mm
Głębokość	68 mm

Zrównoważony rozwój

Zgodność z RoHS	Tak
-----------------	-----

Ilustracje | Rysunki

