



MZ206

Podnaponski okidač 230V AC

Tehničke karakteristike

Snaga

Potezna snaga 3,50 VA

Uvjeti korištenja

Radna temperatura -25 - 60 °C

Napon

Upravljački napon AC 230 - 230 V

Upravljački napon DC 0 - 0 V

Nazivni izolacijski napon Ui 4000 V

Vrsta napajanja AC

Funkcije

Odgodeno Ne

Dimenzije

Širina 17,50 mm

Dubina 68 mm

Održivost

Usklađeno sa RoHS Da

Ilustracije / crteži

