




MZ206

Podnaponski okidač 230V AC

Tehničke karakteristike

Snaga

Potezna snaga	3,50 VA
---------------	---------

Uvjeti korištenja

Radna temperatura	-25 - 60 °C
-------------------	-------------

Napon

Upravljački napon AC	230 - 230 V
----------------------	-------------

Upravljački napon DC	0 - 0 V
----------------------	---------

Nazivni izolacijski napon Ui	4000 V
------------------------------	--------

Vrsta napajanja	AC
-----------------	----

Funkcije

Odgodeno	Ne
----------	----

Dimenzije

Širina	17,50 mm
--------	----------

Dubina	68 mm
--------	-------

Održivost

Usklađeno sa RoHS	Da
-------------------	----

Ilustracije / crteži

