



MZ206

**Podpěťová spoušť 230V AC**

**Technické vlastnosti**

**Výkon**

Spotřeba při ovládání 3,50 VA

**Podmínky použití**

Provozní teplota -25 - 60 °C

**Napětí**

Ovládací napětí AC 230 - 230 V

Ovládací napětí DC 0 - 0 V

Jmenovité izolační napětí 4000 V

Typ napájecího napětí AC

**Funkce**

Opožděné Ne

**Rozměry**

Šířka 17,50 mm

Hloubka 68 mm

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS Ano

**Ilustrace a výkresy**

