



MZ206

Underspanningsutlösare, Märkspänning: 48 VDC. Till minibrytare & JFB 10kA

#### Tekniska egenskaper

##### Ström

Absorberad startström 3,50 VA

##### Användningsförhållanden

Driftstemperatur -25 - 60 °C

##### Spänning

Styrspänning AC 230 - 230 V

Styrspänning DC 0 - 0 V

Nominell isolationsspänning  $U_i$  4000 V

Typ av matarspänning AC

##### Funktioner

Fördröjd Nej

##### Dimensioner

Bredd 17,50 mm

Djup 68 mm

##### Hållbarhet

RoHS-överensstämmelse Ja

#### Illustrationer | teckningar

