



MZ206

Розчіплювач мінімальної напруги 230В

Технічні характеристики

Потужність

Пускова потужність, що поглинається 3,50 VA

Умови використання

Робоча температура -25 - 60 °C

Напруга

Командна напруга AC 230 - 230 V

Командна напруга DC 0 - 0 V

Номінальна напруга ізоляції U_i 4000 V

Тип напруги живлення AC

Функції

Із затримкою Hi

Розміри

Ширина 17,50 mm

Глибина 68 mm

Sustainability

Відповідність RoHS Так

Зображення та малюнки

