




MZ206

Розчіплювач мінімальної напруги 230В

Технічні характеристики

Потужність

Пускова потужність, що поглинається	3,50 VA
-------------------------------------	---------

Умови використання

Робоча температура	-25 - 60 °C
--------------------	-------------

Напруга

Командна напруга AC	230 - 230 V
Командна напруга DC	0 - 0 V
Номинальна напруга ізоляції U_i	4000 V
Тип напруги живлення	AC

Розміри

Ширина	17,50 mm
Глибина	68 mm

Sustainability

Відповідність RoHS	Yes
--------------------	-----

Зображення та малюнки

