



936712568

#### Pulsador Integro cromo

##### Características técnicas

###### Corriente eléctrica

Corriente de conmutación	10 A
Corriente de contacto momentáneo	10 A

###### Tensión

Tensión asignada	250 V
------------------	-------

###### Arquitectura

Elemento de control/operación	Tecla simple
Número de polos	1

###### Materiales

Colour	Cromo
Acabado de la superficie	Mate
Material	Termoplástico
Tratamiento	Chapado en cromo Lacado
Transparente	No

###### Dimensiones

Altura	55,50 mm
Anchura	55,50 mm
Profundidad	25 mm
Profundidad de montaje	10 mm
Profundidad de montaje cajas de montaje empotrado	13 mm

###### Controles e indicadores

Número de teclas	1
Tipo de pulsador	Pulsador único
Con contacto de señal de retroalimentación	No

###### Seguridad

Índice de protección IP	IP44
-------------------------	------

###### Texto

Inscripción	Sin inscripción
Tipo de conexión	Con bornes roscados

##### Características técnicas

Berker integro
----------------

##### Sostenibilidad

Conforme con RoHS	Sí
-------------------	----