




936712568

**Taster, 1NO, na vijak, Integro Flow/Pure, hrom mat, lakirano**

**Tehničke karakteristike**

**Električna struja**

|                             |      |
|-----------------------------|------|
| Struja uklapanja/isklapanja | 10 A |
| Trenutačna kontaktna struja | 10 A |

**Napon**

|               |       |
|---------------|-------|
| Nazivni napon | 250 V |
|---------------|-------|

**Arhitektura**

|                         |       |
|-------------------------|-------|
| Kontrolni/radni element | Tipka |
| Broj polova             | 1     |

**Materijali**

|                 |                       |
|-----------------|-----------------------|
| Boja            | Krom                  |
| Obrada površine | Mat                   |
| Materijal       | Termoplastika         |
| Obrada          | Kromirano<br>Lakirano |
| Transparentno   | Ne                    |

**Dimenzije**

|                                   |          |
|-----------------------------------|----------|
| Visina                            | 55,50 mm |
| Širina                            | 55,50 mm |
| Dubina                            | 25 mm    |
| Ugrađena dubina                   | 10 mm    |
| Montažna dubina ugradbenih kutija | 13 mm    |

**Kontrole i indikatori**

|                                  |        |
|----------------------------------|--------|
| Broj tipki                       | 1      |
| Vrsta tastera                    | Taster |
| Sa povratnim signalnim kontaktom | Ne     |

**Sigurnost**

|                               |      |
|-------------------------------|------|
| Ingress Protection (IP) klasa | IP44 |
|-------------------------------|------|

**Tekst**

|            |                         |
|------------|-------------------------|
| Otisak     | Bez otiska/natpisa      |
| Vrsta veze | Sa vijčanim stezaljkama |

**Pogodno za**

|                |  |
|----------------|--|
| Berker integro |  |
|----------------|--|

**Održivost**

|                   |    |
|-------------------|----|
| Usklađeno sa RoHS | Da |
|-------------------|----|