



936712568



### Technické vlastnosti

#### Elektrický proud

Spínací proud	10 A
Dotykový proud	10 A

#### Napětí

Jmenovité napětí	250 V
------------------	-------

#### Architektura

Řídicí/ovládací prvek	Jednonásobná klapka
Počet pólů	1

#### Materiál

Barva	Chrom
Povrchová úprava	Matná
Materiál	Termoplast
Povrch	Chromované Lakované
Průhledné	Ne

#### Rozměry

Výška	55,50 mm
Šířka	55,50 mm
Hloubka	25 mm
Vestavěná hloubka	10 mm
Vestavěné krabice pro hloubkovou zapuštěnou montáž	13 mm

#### Ovládací prvky a indikátory

Počet tlačítek	1
Typ tlačítka	Jednoduché tlačítko
Se signálním kontaktem zpětné vazby	Ne

#### Bezpečnost

Stupeň krytí IP	IP44
-----------------	------

#### Příslušenství

Popisové pole	Ne
---------------	----

#### Texty

Potisk	Bez potisku
Typ připojení	Se šroubovými svorkami

#### Vhodné pro

integro	
---------	--

#### Udržitelnost

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----