



KXA02NH



Rijgklem 6 mm² nul, 41 A/1000 V, schroef

Technische eigenschappen

Stroom / temperatuur

Nominale stroom 41 A

Afmetingen

Hoogte 53,50 mm

Breedte 48 mm

Diepte 8 mm

Installatie, montage

Gemonteerd op DIN-rail

Aansluiting

Aansluitdoorsnede soepele ader 0.5 - 6 mm²

Aansluitdoorsnede massieve ader 0.5 - 6 mm²

Materiaal

Kleur Blauw

Materiaal Polyamide (PA)

Aansluitmogelijkheden

Aansluitwijze Schroefaansluiting

Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja