



LFF2003557030

**Plochý roh kanálu LF 20x35, šedá**

**Technické vlastnosti**

**Rozměry**

Výška	20 mm
Šířka	33 mm
Měření a	43 mm

**Příslušenství**

Typ příslušenství	Tvarový díl
-------------------	-------------

**Nastavení**

Úhlový rozsah	90 - 90
---------------	---------

**Materiál**

Materiál	Akrylonitrilbutadienstyren (ABS)
Povrch	Neošetřený
Barva	Šedý kámen
Kód RAL	7030

**Bezpečnost**

Mechanická odolnost IK	IK07
------------------------	------

**Normy**

Vhodné pro funkční integritu podle DIN4102-12	Ne
---	----

**Podmínky použití**

Provozní teplota	-5 - 60 °C
------------------	------------

**Vybavení**

S ochrannou fólií	Ne
-------------------	----

**Konfigurace**

Překrývání	Ne
------------	----

**Vhodné pro**

LF 20x35	
----------	--

**Udržitelnost**

Neobsahuje halogeny	Ano
Bez REACh-SVHC	Ano
V souladu se směnicí RoHS	Ano