




16278989

Wip 2-v, met lens, berker S.1/B.3/B.7, polarwit glz.

#### Technische karakteristieken

##### Architectuur

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Bedieningselement | Dubbele toets |
|-------------------|---------------|

##### Materiaal

|                        |             |
|------------------------|-------------|
| Kleur                  | Polarwit    |
| RAL-kleur              | 9010        |
| Afwerking oppervlakte  | Glanzend    |
| Materiaal              | Duroplast   |
| Oppervlaktebehandeling | Onbehandeld |

##### Afmetingen

|         |          |
|---------|----------|
| Hoogte  | 54,90 mm |
| Breedte | 55,70 mm |
| Diepte  | 22 mm    |

##### Connectiviteit

|               |                 |
|---------------|-----------------|
| Aansluitwijze | Klembevestiging |
|---------------|-----------------|

##### Uitrusting

|                               |    |
|-------------------------------|----|
| Controlevenster/licht uitgang | Ja |
|-------------------------------|----|

##### Toebehoren

|                 |     |
|-----------------|-----|
| Heeft tekstveld | Nee |
|-----------------|-----|

##### Veiligheid

|                      |      |
|----------------------|------|
| Beschermingsgraad IP | IP20 |
| Slagvastheid IK      | IK02 |

##### Teksten

|              |                                                                         |
|--------------|-------------------------------------------------------------------------|
| afdruk       | Zonder opdruk                                                           |
| Montagewijze | Klembevestiging                                                         |
| Verlichting  | Voor verlichtings- en controlecircuit                                   |
| Drukknop     | Ook voor KNX-toepassingen: drukknop 2-voudig en serie-drukknop 2-voudig |

##### Geschikt voor

|                  |  |
|------------------|--|
| Serie berker S.x |  |
|------------------|--|

##### Duurzaamheid

|               |    |
|---------------|----|
| Halogeenvrij  | Ja |
| REACH conform | Ja |
| RoHS conform  | Ja |