



16278989

Tipke, sa indikacijom, S.1/B.3/B.7, polarna bijela sjajna

Tehničke karakteristike

Arhitektura

Kontrolni/radni element Dupla tipka

Materijali

Boja Polarna bijela

RAL kod 9010

Obrada površine Sjajno

Materijal Duroplastika

Obrada Neobrađeno

Dimenzije

Visina 54,90 mm

Širina 55,70 mm

Dubina 22 mm

Povezivost

Vrsta montaže Montaža stezaljkama

Oprema

Prozor za nadzor/izlaz za svjetlo Da

Pribor

Ima polje za označavanje Ne

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa IP20

Otpornost na udarce IK IK02

Tekst

Otisak Bez otiska/natpisa

Način instalacije Pričvršćivanje stezaljkom

Rasvjeta Za nadzorni i krug rasvjete

Taster Također za KNX aplikacije: taster, 2-struki i grupni taster, 2-struki

Pogodno za

S.x/B.x

Održivost

Bez halogena Da

REACH-bez SVHC Da

Usklađeno sa RoHS Da