



13383512

**Ram 1-fack för infällt montage, bakgrundsbelysning vit LED 230V, W.1, IP55, Grå**

**Tekniska egenskaper**

**Kapacitet**

Antal fack	1
Antal moduler	1

**Material**

Färg	Ljusgrå
RAL-kod	1013 7035
Ytbehandling	Matt
Material	Termoplast
Behandling	Obehandlad

**Dimensioner**

Höjd	83 mm
Bredd	83 mm
Djup	23 mm

**Tillbehör**

Har märksfält	Nej
---------------	-----

**Installation, montering**

Monteringsläge/anslutningsläge	Vertikal
--------------------------------	----------

**Säkerhet**

Kapslingsklass (IP)	IP20
Slagtålighet IK	IK05

**Användningsförhållanden**

Driftstemperatur	-15 - 30 °C
------------------	-------------

**Text**

Utförande	Snabbanslutning
Belysning	Till belysnings- och övervakningskrets

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
RoHS-överensstämmelse	Ja