



13383512

Технічні характеристики

Ємність

Кількість секцій	1
Кількість модулів	1

Матеріали

Colour	Світло-сірий
Код RAL	1013 7035
Обробка поверхні	Матовий
Матеріал	Термопластик
Обробка	Необроблений

Розміри

Висота	83 mm
Ширина	83 mm
Глибина	23 mm

Акcesуари

Має поле для маркування	Ні
-------------------------	----

Установлення, монтаж

Положення для монтажу/підключення	Вертикальний
-----------------------------------	--------------

Безпека

Клас захисту від проникнення (IP)	IP20
Ударостійкість IK	IK05

Умови використання

Робоча температура	-15 - 30 °C
--------------------	-------------

Тексти

Режим встановлення	Із затискним/гвинтовим кріпленням
Освітлення	Для ланцюгів освітлення та моніторингу

Sustainability

REACH-SVHC free	Так
Відповідність RoHS	Так