



FR01E

**Verdeler, Univers IP55, klasse I, 1550x300x275 mm**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

|               |         |
|---------------|---------|
| Hoogte        | 1550 mm |
| Breedte       | 300 mm  |
| Diepte        | 275 mm  |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

**Veiligheid**

|                                            |                               |
|--------------------------------------------|-------------------------------|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55                          |
| Beschermingsklasse                         | Beschermingsklasse I (geaard) |
| Type slot                                  | Zonder slot                   |
| Slagvastheid IK                            | IK10                          |

**Samenstelling**

|                             |   |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 1 |
| Aantal flensplaatopeningen  | 2 |

**Installatie, montage**

|                             |             |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op               | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee         |

**Materiaal**

|                         |               |
|-------------------------|---------------|
| Kleur                   | Lichtgrijs    |
| RAL-code                | 7035          |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal               | Staal         |

**Samenstelling**

|                      |    |
|----------------------|----|
| Aantal verdelerrijen | 10 |
|----------------------|----|

**Materiaal**

|                       |     |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

**Deksel, deur**

|                            |     |
|----------------------------|-----|
| Aantal kastdeuren          | 1   |
| Aantal sloten              | 1   |
| Deur/deksel is transparant | Nee |

**Stroom / temperatuur**

|                 |       |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

**Spanning**

|                   |             |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|

**Duurzaamheid**

|              |    |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|