



FR02S

Verdelers, Univers IP55, klasse II, 1550x550x275 mm

Technische eigenschappen

Afmetingen

| | |
|---------------|---------|
| Hoogte | 1550 mm |
| Breedte | 550 mm |
| Diepte | 275 mm |
| Dikte zijwand | 1,50 mm |

Veiligheid

| | |
|--|---|
| IP-beschermingsklasse (Ingress Protection) | IP55 |
| Beschermingsklasse | Beschermingsklasse II (dubbel geïsoleerd) |
| Type slot | Zonder slot |
| Slagvastheid IK | IK10 |

Samenstelling

| | |
|-----------------------------|---|
| Aantal velden in de breedte | 2 |
| Aantal flensplaatopeningen | 4 |

Installatie, montage

| | |
|-----------------------------|-------------|
| Gemonteerd op | Wandmontage |
| Geschikt voor buitengebruik | Nee |

Materiaal

| | |
|-------------------------|---------------|
| Kleur | Lichtgrijs |
| RAL-code | 7035 |
| Oppervlakte behandeling | Poedercoating |
| Materiaal | Staal |

Samenstelling

| | |
|----------------------|----|
| Aantal verdelerrijen | 10 |
|----------------------|----|

Materiaal

| | |
|-----------------------|-----|
| Afwerking oppervlakte | Mat |
|-----------------------|-----|

Deksel, deur

| | |
|----------------------------|-------------|
| Aantal kastdeuren | 1 |
| Aantal sloten | 1 |
| Deur/deksel is transparant | Nee |
| Type kastdeur | Enkele deur |

Stroom / temperatuur

| | |
|-----------------|-------|
| Nominale stroom | 800 A |
|-----------------|-------|

Spanning

| | |
|-------------------|-------------|
| Nominale spanning | 690 - 690 V |
|-------------------|-------------|

Duurzaamheid

| | |
|--------------|----|
| RoHS conform | Ja |
|--------------|----|