



FR03L

univ. IP55 PT a.1550 l.800 p.275

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	1550 mm
Largura	800 mm
Profundidade	275 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

**Segurança**

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK07

**Equipamento**

Número de secções	3
Número de aberturas da placa de flange	6

**Instalação, montagem**

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Cinzeno-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

**Equipamento**

Número de filas	10
-----------------	----

**Materiais**

Acabamento	Mate
------------	------

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Sim
Tipo de porta do armário	Porta única

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

**Tensão**

Tensão nominal	690 - 690 V
----------------	-------------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----