



FR05S

Univ. IP55 a.1550 l.1300 p.275

**Características técnicas**

**Dimensões**

Altura	1550 mm
Largura	1300 mm
Profundidade	275 mm
Espessura da parede lateral	1,50 mm

**índice de proteção**

Índice de proteção IP	IP55
Classe de proteção	Classe de isolamento II
Recebe fechadura	Sem bloqueio
Resistência ao impactos IK	IK10

**Equipamento**

Número de secções	5
Número de aberturas da placa de flange	10

**Instalação / montagem**

Montagem	Montagem na parede
Adequado para utilização no exterior	Não

**Materiais**

Cor	Cinzento-claro
Código RAL	7035
Tratamento	Revestido a pó
Material	Aço

**Equipamento**

Número de filas	10
-----------------	----

**Materiais**

Acabamento	Mate
------------	------

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	2
Número de bloqueios	1
A porta/tampa é transparente	Não

**Intensidade de corrente**

Corrente nominal	800 A
------------------	-------

**Tensão**

Tensão nominal	690 - 690 V
----------------	-------------

**Sustentabilidade**

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----