



HXC003H

Незалежний розчіплювач h1000, 100-120В AC

Технічні характеристики

Потужність

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Пускова потужність, що поглинається | 1,68 VA |
|-------------------------------------|---------|

Безпека

| | |
|-----------------------------------|------|
| Клас захисту від проникнення (IP) | IP4X |
|-----------------------------------|------|

Напруга

| | |
|---------------------|-------------|
| Командна напруга AC | 100 - 120 V |
|---------------------|-------------|

| | |
|---------------------|---------|
| Командна напруга DC | 0 - 0 V |
|---------------------|---------|

| | |
|---|-------------|
| Номінальна робоча напруга змінного струму | 100 - 120 V |
|---|-------------|

| | |
|---|---------|
| Номінальна робоча напруга постійного струму | 0 - 0 V |
|---|---------|