



VZ335N

**Rám s dveřmi, volta VU/VH60, RAL7016 antracitová šedá**

**Technické vlastnosti**

**Přenos**

Vhodné pro typ rozvaděče

Zapuštěná montáž  
Montáž do dutých příček

**Rozměry**

Výška	880 mm
Šířka	348 mm
Hloubka	36 mm

**Kryt, dveře**

Dveře/kryt průhledné	Ne
Počet dveří rozvaděče	1
Počet zámků	0

**Materiál**

Kód RAL	7010 7016
Barva	Antracitově šedá
Materiál	Kov
Povrch	Neošetřený

**Architektura**

Poloha dveří rozvaděče	Vlevo
------------------------	-------

**Bezpečnost**

Stupeň krytí IP	IP30
Typ uzamčení	Zámek na zacvaknutí

**Vybavení**

Počet řad v rozvaděči	5
-----------------------	---

**Konektivita**

Druh montáže	Upevnění šrouby
--------------	-----------------

**Instalace, montáž**

Vhodné pro venkovní použití	Ne
-----------------------------	----

**Udržitelnost**

V souladu se směrnicí RoHS	Ano
----------------------------	-----