



20441404



Thermostat, contact normalement ouvert, avec enjoliveur, B.7, alu mat, laqué

Caractéristiques techniques

Installation, montage

Montage sur Montage encastré

Réglages

Température de consigne confort 10 - 40 °C

Dimensions

Hauteur 71 mm

Largeur 71 mm

Profondeur 42 mm

Alimentation électrique

Tension d'alimentation 230 V AC

Tension

Tension nominale 230 - 230 V

Courant électrique

Courant de commutation max. 10 A

Matières

Couleur Aluminium

Puissance

Consommation d'énergie en courant de veille (solstandby) 1,20 W

Conditions d'utilisation

Classe d'efficacité énergétique IV (2%)

Durabilité

Conformité REACH Oui

Conforme à la directive RoHS Oui