



20441404



Therm. met display, berker S.1/B.3/B.7, alulook

Technische karakteristieken

Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

Instellingen

Instelling comfort temperatuur 10 - 40 °C

Afmetingen

Hoogte 71 mm
Breedte 71 mm
Diepte 42 mm

Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

Materiaal

Kleur Aluminium

Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse IV (2%)

Duurzaamheid

REACH conform Ja
RoHS conform Ja