



20441404



Termostato, cont. NA, + pezzo c.le Serie B.7 alu opac, vern.

Caratteristiche tecniche

Installazione, montaggio

Montaggio su

Montaggio a incasso

Impostazioni

Setpoint temperatura di confort

10 - 40 °C

Serie

Altezza

71 mm

Larghezza

71 mm

Profondità

42 mm

Alimentazione

Tensione di rete

230 V AC

Condizioni di impiego

Tensione nominale

230 - 230 V

Corrente

Max. corrente di commutazione

10 A

Materiali

Colore

Alluminio

Potenza

Consumo di corrente in modalità stand-by

1,20 W

Condizioni d'uso

Classe di efficienza energetica

IV (2%)

Sostenibilità

Conformità REACH - SVHC free

Si

Conformità ROHS

Si