



20441404



Therm. met display, berker S.1/B.3/B.7, alulook

#### Technische eigenschappen

##### Installatie, montage

Gemonteerd op Inbouwmontage

##### Instellingen

Instelling comfort temperatuur 10 - 40 °C

##### Afmetingen

Hoogte 71 mm

Breedte 71 mm

Diepte 42 mm

##### Voeding

Voedingsspanning 230 VAC

##### Spanning

Nominale spanning 230 - 230 V

##### Stroom / temperatuur

Max. schakelstroom 10 A

##### Materiaal

Kleur Aluminium

##### Vermogen

Energieverbruik (standby) 1,20 W

##### Gebruiksvoorwaarden

Energiezuinigheidsklasse IV (2%)

##### Duurzaamheid

REACH-SVHC vrij Ja

RoHS conform Ja