



HW1M410FB

**Luftbrytare (ACB) HW1 55kA 1000A 4-polig fast, för sentinel TU**

**Tekniska egenskaper**

**Elektrisk ström**

Märkström	1000 A
Yttersta märkkortslutningbrytförmåga Icu under 400 V AC IEC 60947-2	55 kA
Driftbrytförmåga Ics under 230 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA
Driftbrytförmåga Ics under 400 V AC enligt IEC 60947-2	55 kA

**Uthållighet**

Mekanisk livsl. (elektriska omkopplingar)	8000
Mekanisk livslängd (omkopplingar)	30000

**Spänning**

Nominell isolationsspänning Ui	1000 V
Nominell impulsskyddsspänning Uimp	12000 V
Matarspänning	AC

**Resistans**

Inre resistans	25 $\mu\Omega$
----------------	----------------

**Arkitektur**

Antal poler	4
Enhetens konstruktionstyp	Fast

**Utlösning**

Reaktionstid vid slutning	45 ms
---------------------------	-------

**Hållbarhet**

REACH-SVHC fri	Ja
----------------	----