



R2555VERZ

## L-vinkel stålplåt R2555

### Tekniska egenskaper

#### Dimensioner

|       |       |
|-------|-------|
| Höjd  | 40 mm |
| Bredd | 60 mm |

#### Tillbehör

|               |         |
|---------------|---------|
| Tillbehörstyp | Kapslad |
|---------------|---------|

#### Inställningar

|               |         |
|---------------|---------|
| Vinkel område | 90 - 90 |
|---------------|---------|

#### Material

|            |           |
|------------|-----------|
| Material   | Stål      |
| Behandling | Förzinkad |
| Färg       | Zink      |

#### Säkerhet

|                     |      |
|---------------------|------|
| Slagtålighet IK     | IK08 |
| Kapslingsklass (IP) | IP30 |

#### Standarder

|                                                      |    |
|------------------------------------------------------|----|
| Lämplig för funktionell integritet enligt DIN4102-12 | Ja |
|------------------------------------------------------|----|

#### Användningsförhållanden

|                  |            |
|------------------|------------|
| Driftstemperatur | -5 - 90 °C |
|------------------|------------|

#### Utrustning

|                |     |
|----------------|-----|
| Med skyddsfilm | Nej |
|----------------|-----|

#### Hållbarhet

|                       |    |
|-----------------------|----|
| Halogenfri            | Ja |
| REACH-SVHC fri        | Ja |
| RoHS-överensstämmelse | Ja |

### Illustrationer | teckningar

