



10437003

Opbouwbehuizing 3-v vert. berker K.5, alulook, gelakt

Technische eigenschappen

Capaciteit

Aantal modules	3
----------------	---

Materiaal

Kleur	Aluminium
RAL-code	9006
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld Gelakt

Afmetingen

Hoogte	88,50 mm
Breedte	224 mm
Diepte	41,50 mm
Inbouwdiepte	36 mm

Samenstelling

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

Installatie, montage

Gemonteerd op	Oppervlaktemontage
---------------	--------------------

Toebehoren

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

Veiligheid

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

Teksten

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond Voor verticale montage
--------------	---

Geschikt voor

Serie berker K.x
Serie berker K.5