



10437004

**Opbouwbehuizing 3-v vert. berker K.5, edelstaal, gelakt**

**Technische eigenschappen**

**Capaciteit**

Aantal modules	3
----------------	---

**Materiaal**

Kleur	RVS
RAL-code	9022
Afwerking oppervlakte	Mat
Materiaal	RVS Thermoplast
Oppervlakte behandeling	Onbehandeld Gelakt

**Afmetingen**

Hoogte	88,50 mm
Breedte	224 mm
Diepte	41,50 mm
Inbouwdiepte	36 mm

**Samenstelling**

Met kabelinvoer	Ja
-----------------	----

**Installatie, montage**

Montage/aansluitpositie	Verticaal
Gemonteerd op	Oppervlaktemontage

**Toebehoren**

Met afdekraam	Nee
---------------	-----

**Veiligheid**

IP-beschermingsklasse (Ingress Protection)	IP20
--	------

**Teksten**

Montagewijze	Geschikt voor montage op brandbare ondergrond Voor verticale montage
--------------	---

**Geschikt voor**

K.x  
K.5