



10437004

Kućište za NŽ montažu, 3-struko, K.5, nehrđajući čelik mat, lakirano

Tehničke karakteristike

Kapacitet

Broj modula	3
-------------	---

Materijali

Boja	Nehrdajući čelik
RAL kod	9022
Obrada površine	Mat
Materijal	Nehrdajući čelik Termoplastika
Obrada	Neobrađeno Lakirano

Dimenzije

Visina	88,50 mm
Širina	224 mm
Dubina	41,50 mm
Ugrađena dubina	36 mm

Oprema

Sa ulazom za kabal	Da
--------------------	----

Instalacija, montaža

Položaj za montažu/spajanje	Uspravno/Vertikalno
Montiranje na	Nadgradna/NŽ

Pribor

Sa poklopcem okvira	Ne
---------------------	----

Sigurnost

Ingress Protection (IP) klasa	IP20
-------------------------------	------

Tekst

Način instalacije	Za montažu na zapaljivu površinu Za vertikalnu montažu
-------------------	---

Pogodno za

K.x
K.5