




REN230X



**Kaartlezermodule, 2-draads, elcom.modesta**

**Technische eigenschappen**

**Afmetingen**

Hoogte	120 mm
Breedte	120 mm
Diepte	31 mm
Afmetingen	120 x 120 mm

**Materiaal**

Kleur	RVS
Oppervlakte behandeling	Geborsteld
Materiaal	Metaal RVS

**Samenstelling**

Aantal tegelijkertijd geldige toegangs-ID's	200
Contactloos	Ja
Stand-alone	Ja

**Spanning**

Bedrijfsspanning bij AC 50 Hz	12 - 15 V
Bedrijfsspanning bij AC 60 Hz	12 - 15 V
Bedrijfsspanning DC	12 - 24 V

**Teksten**

Aftakpunt	Potentiaalvrij wisselcontact 24 V/1 A
Hoofdfuncties	Toegangscontrole met RFID-transponder Selectief wissen afzonderlijke ID-kaarten Standalone werking zonder verdere regeleenheid Opslagruimte voor 200 ID-kaarten/transponders
Leeseenheid	Achterliggend acryl glasplaat Opgebracht "Wireless Key" symbool 2x led-cijferdisplay voor aanduiding van actieve geheugenopslag
Montagewijze	Montage in Modesta-afdekraam
Spanning	Zonder PoE-voeding

**Vermogen**

Stroomverbruik	200 mA
----------------	--------

**Samenstelling**

Wisselcontact potentiaalvrij	Max. 24 V/1 A
------------------------------	---------------

**Functies**

Toegangscontrolesysteem	Transponderlezer
-------------------------	------------------

**Aansluiting**

Leidingdoorsnede	0 - 0 mm <sup>2</sup>
------------------	-----------------------

**Aansluitmogelijkheden**

Koppelbaar	Nee
------------	-----

**Installatie, montage**

Gemonteerd op	Inbouwmontage
---------------	---------------

**Gebruiksvoorwaarden**

Bedrijfstemperatuur	-20 - 55 °C
---------------------	-------------

**Duurzaamheid**

RoHS conform	Ja
--------------	----