



HWX011H



Mando motor 24V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO)

Características técnicas

Corriente eléctrica

| | |
|----------------------------|--------|
| Corriente nominal asignada | 8,20 A |
|----------------------------|--------|

Tensión

| | |
|--|-----------|
| Tipo de alimentación de tensión | CA |
| Tensión asignada de aislamiento Ui | 450 V |
| Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp) | 6000 V |
| Tensión circuito de mando en AC | 24 - 24 V |

Condiciones de uso

| | |
|-------------------------------|-------------|
| Temperatura de funcionamiento | -25 - 70 °C |
|-------------------------------|-------------|

Frecuencia

| | |
|------------|------------|
| Frecuencia | 50 - 60 Hz |
|------------|------------|

Funciones

| | |
|------------------------------------|----|
| Con función de reinicio automático | No |
|------------------------------------|----|

Sostenibilidad

| | |
|----------------|----|
| Sin halógenos | Sí |
| Conforme REACH | Sí |
| Conforme RoHS | Sí |