



HWX011H



### Mando motor 24V AC 50/60Hz para interruptor de corte al aire HW2/4 (MO)

#### Características técnicas

##### Corriente eléctrica

Corriente nominal asignada	8,20 A
----------------------------	--------

##### Tensión

Tipo de alimentación de tensión	CA
Tensión asignada de aislamiento Ui	450 V
Resistencia a picos de tensión asignada (Uimp)	6000 V
Tensión circuito de mando en AC	24 - 24 V

##### Condiciones de uso

Temperatura de funcionamiento	-25 - 70 °C
-------------------------------	-------------

##### Frecuencia

Frecuencia	50 - 60 Hz
------------	------------

##### Funciones

Con función de reinicio automático	No
------------------------------------	----

##### Sostenibilidad

Sin halógenos	Sí
REACH - libre de SVHC	Sí
Conforme con RoHS	Sí