



HWX011H



**ACB HW2/4 Napęd silnikowy 24V AC 50/60Hz HW2/4 (MO)**

**Właściwości techniczne**

**Prąd elektryczny**

Prąd znamionowy	8,20 A
-----------------	--------

**Napięcie**

Typ napięcia zasilania	AC
Napięcie znamionowe izolacji Ui	450 V
Znamionowe napięcie udarowe Uimp	6000 V
Napięcie sterowania AC	24 - 24 V

**Warunki użytkowania**

Zakres temperatur pracy	-25 - 70 °C
-------------------------	-------------

**Częstotliwość**

Częstotliwość	50 - 60 Hz
---------------	------------

**Funkcje**

Z funkcją autoresetu	Nie
----------------------	-----

**Zrównoważony rozwój**

Bezhalogenowe	Tak
Zgodny z REACH – bez SVHC	Tak
Zgodność z RoHS	Tak