



VF108TP

**golf enc. porta transp. 1 fila 8M**

**Características técnicas**

**Tensão**

Tensão nominal	400 - 400 V
----------------	-------------

**Instalação, montagem**

Adequado para utilização no exterior	Não
Montagem	Encastrar

**Corrente elétrica**

Corrente nominal	63 A
------------------	------

**Equipamento**

Número de calhas	1
Número de filas	1
Número de secções	1
Com fecho	Não
Tem bloco de bornes neutro	Sim

**Capacidade**

Número de módulos	8
-------------------	---

**Funções**

Com entradas de conduta	Sim
-------------------------	-----

**Dimensões**

Altura	225 mm
Largura	275 mm
Profundidade	97,50 mm
Altura embutida	189 mm
Largura incorporada	242 mm

**Tampa, porta**

Número de portas de armário	1
Número de bloqueios	0

**Dimensões**

Profundidade da montagem	72 mm
Número de unidades de largura	8

**Tampa, porta**

A porta/tampa é transparente	Sim
Tipo de porta do armário	Porta única

**Materiais**

Material	Plástico
Código RAL	9010
Cor	Branco puro

**Equipamento**

Possui bloco de terminais de ligação à terra	Sim
Possui placa de montagem	Não

**Materiais**

Resistente aos raios ultravioleta	Não
-----------------------------------	-----

**Segurança**

Classe de proteção	Classe de isolamento II
Resistência ao impactos IK	IK07
Recebe fechadura	Fechadura em opção Sem bloqueio
Ensaio de fio incandescente	650 °C

---

**Segurança**

---

Classe de proteção com porta	IP40
------------------------------	------

---

**Sustentabilidade**

---

REACH - livre de SVHC	Sim
-----------------------	-----

---

Conformidade RoHs	Sim
-------------------	-----

---